

EAN Code: 3303430040132



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy FM
Schutzart (IP)	IPxx B
Produkt oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Rückwand ohne Aussparung DIN-Schiene Rückwand mit Schlitzen
Installiertes Gerät	Modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Nennisolationsspannung Ui	750 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	200 A
Ipk-Nennstoßstrom	20 kA
I <sup>2</sup> t bei Aktivierung	6700000 A <sup>2</sup> .s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: gecrimpter Kabelschuh 50 mm <sup>2</sup> Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 12 4...10 mm <sup>2</sup> (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 12 4...10 mm <sup>2</sup> (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 18 4...10 mm <sup>2</sup> (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 18 4...10 mm <sup>2</sup> (fest)
Gesamtanzahl Module (18 mm)	24
Produktgewicht	1,32 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

### Montage

Standards	IEC 61439-1, Innenraum Prisma IEC 61439-2, Innenraum Prisma IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------