

EAN Code: 3389110833959



### Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse DIN 43650 A, 4-polig
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <1,5 mm <sup>2</sup> / Klemmkapazität 7...10 mm

### Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 11
Kabelsteckerbefestigung	Befestigungsschraube
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC
Nennstrom [In]	16 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimum insulating resistance	0,1 GΩ
Kontaktwiderstand	4000 μOhm
Produktgewicht	0,035 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...125 °C

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.