

EAN Code: 3606481160256



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Length in 18 mm modules	11

### Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	3-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Gabel
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	22
Breite	198 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 Trenner

### Montage

Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuer Beständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------