

EAN Code: 3389110617498



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AS
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV5 TeSys GV6 TeSys GV7

Zusatzmerkmale

[Uc] control circuit voltage	48 V AC 50/60 Hz
Steuerkreissspannungsgrenzen	0.85...1.1 Un
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht UL 508 600 V AC entspricht CSA C22.2 No 14
Schaltswelle	0,35...0,7 Ue
Anzugsleistung in VA	10 VA AC
Halteleistungsaufnahme in VA	5 VA AC
Ansprechzeit	< 50 ms entspricht IEC 60947-1
Lastfaktor	100 %
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1 mm ² flexibel mit Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1,5 mm ² flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1,5 mm ² starr
Anzugsmoment	1.2 N.m auf Anschlüsse mit Schraubklemmen
Produktgewicht	0,11 kg
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------