

EAN Code: 3389110817317



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2DM
Produkt oder Komponententyp	Motorstarter
Typ des Motorstarters	1 Drehrichtung
Koordinationstyp	Typ 1
Beschreibung der Pole	3P
Nutzungskategorie	AC-3
Motorleistung (kW)	3 kW bei 500 V AC 50/60 Hz 2,2 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW bei 440 V AC 50/60 Hz 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Magnetischer Auslösestrom	78 A

Zusatzmerkmale

Verteileraufbau	1 3-poliger Schütz 1 Motorschutzschalter vom Typ GV2ME 1 Verbindungsblock GV2AF3
Einstellber. für therm. Schutz	4...6,3 A
Nenn-Unterbrechungskapazität	Iq 50 kA bei 400/415 V entspricht IEC 60947-4-1 Iq 50 kA bei 440 V entspricht IEC 60947-4-1 Iq 50 kA bei 500 V entspricht IEC 60947-4-1
Produktgewicht	0,596 kg
Höhe	176,4 mm
Breite	45 mm
Tiefe	99,6 mm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------