

EAN Code: 3303430211303



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Nennbetriebsstrom I _e	AC-15: 2,2 A bei 415 V AC 50/60 Hz
Steuerkreisspannung	380...415 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Standard
9-mm-Raster	4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	P25M
Nennisolationsspannung U _i	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	92 mm
Breite	37 mm
Tiefe	82 mm
Produktgewicht	0,114 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel 1...2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel 0,75...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 1 Kabel 0,75...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Klemmenanschluss - 2 Kabel 1...2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel 0,75...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel 0,75...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	1,4 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CEBEC DEMKO FIMKO SEMKO NEMKO
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------