



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	ICH
Produkt oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Tür Prisma G Tür
Messart	Betriebszeit
Displaytyp	Elektromechanisch 7 Ziffern, Anzahl an Dezimalstellen = 2
Gemessener Höchstwert	99999.99 h

Zusatzmerkmale

Gesamte Skalenanzeige	99999,99
Rückstellung	Ohne
Anzeigegenauigkeit	0.0001
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC bei 50 Hz
Leistungsaufnahme in VA	0,15 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene

Montage

9-mm-Raster	4
Schutzart (IP)	Frontseite: IP65
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.