



E-nummer: 1820055  
EAN-kod: 3606480698040



### Produktdata

Produktområde	Renova
Område	Renova
Produkt eller komponent typ	Väggttag
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Uttagstyp	Jordat
Enhet produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Färgnyans	Vit (RAL 9010)
Antal per set	Sats med 5
Passar för	Kompletteras med valfri Renova ram

### Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Enhet montering	Infälld
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Monteringsmetod	Med skruv och klor
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Utskjutande mått	15 mm

### Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004
Certifikat	FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
RECh-förordning	<a href="#">RECh-Deklaration</a>
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.