



E-nummer: 1820077
EAN-kod: 3606480698262



Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Uttags standardbeskrivning	Sidjord
Uttagstyp	Jordat
Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	5 st
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Infälld
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv och klor
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Utskjutande mått	15 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.