

E-nummer: 1820067
EAN-kod: 3606480698170



Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Styrning
Produktbeskrivning	Insats + vippa
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	5 st



Teknisk data

Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Funktion	Trapp 1-pol
Antal vippor	2
Koppling	[6+6]
Aktor	Vippa
Apparatmontering	Infälld
Material	PC/ABS
Montering	Med klor Med skruvar
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm
Utskjutande mått	19 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
Produktcertifieringar	FIMKO CE SEMKO NEMKO
Standarder	EN 60669-1

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.