



E-nummer: 1835070  
EAN-kod: 6438054015154



### Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Produkt eller komponent typ	Väggtagg
Antal per set	Sats med 5
Uttagstyp	Gångjärnslock
Enhet produktbeskrivning	Komplett produkt
Färgnyans	Polarvit (NCS 0502-Y)

### Teknisk data

Antal kraftuttag	1 x 2-pol jordat med petskydd, sidjord
Enhet montering	Utanpåliggande
Märkström	16 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruv	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Monteringsmetod	Med skruvar: underdel
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	53 mm
Nätverksfrekvens	50...60 Hz

### Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 428 08 34 NEK 502:2006
Certifikat	FIMKO SEMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP44

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------