

E-nummer: 1832626
EAN-kod: 3606480975561



Produktdata

Produktområde	Robust
Produkt eller komponent typ	Strömställare
Enhet produktbeskrivning	Med fästram
Färgnyans	Vit
Antal per set	Sats med 5

Teknisk data

Form	Rund vipa
Knapp	Vipa
Enhet montering	Infälld
Brytar funktion	Dubbel-trapp
Koppling	[6+6]
Märkström	16 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Monteringsmetod	Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup	20 mm
Höjd	71 mm
Bredd	88 mm
Utskjutande mått	13 mm
Passar för	Kompletteras med Robust ram

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Kvalitetsmärkning	CE
Certifikat	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
IK-skyddsgrad	IK09 överensstämmer med EN 62262

Hållbarhetsinformation

RECh-förordning	RECh-Deklaration
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
