



E-nummer: 1300554
EAN-kod: 3606480995477



Produktdata

Produktområde	ARGUS standard rörelsedetektor
Område	Argus
Produkt eller komponent typ	Närvarodetektor med IR-mottagare
Färgnyans	Vit

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ingångsfunktion	Strömställare
Utgångsspänning	220...250 V
Kommunikationsprotokoll	DALI
Antal kanaler	2
Manövertyp	Rörelsesensor
Tillgänglig funktion	Koppla, växla, dimming Master-funktion
Ljuställning	25...2000 Lux 10...2000 lux
Horisontell detekteringsvinkel	360 °
Detection range	Radie: 4000 mm
Enhet montering	Utanpåliggande Infälld
Montagehöjd	2,5 m

Miljö

IP-klass	IP42 IP40
----------	--------------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.