

E-nummer: 1161500  
EAN-kod: 7315885507005



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman INKA
Typ av produkt eller komponent	Installationskanal
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Färg	Naturanodiserad
Kvantitet per set	10 m
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

### Teknisk data

Partitionering fack	1 fack
Kanaldimension	123 x 72 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Storleksöppning front	80 mm
Montering	Med konsoler Med skruvar
Material	Aluminium anodiserad
Längd	2500 mm
Höjd	123 mm
Bredd	72 mm

### Miljö

Direktiv	93/68/EEC - lågspännings direktiv 73/23/EEC - lågspännings direktiv
Standarder	EN 50085-1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

18 months

---