

E-nummer: 1168327
EAN-kod: 7315885197268



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent	Låssats
Typ av golv	Upphöjt golv Installationsgolv Flytspacklat golv
Lådform golv	Rund
Produktdestination	golvbox
Färg	Svart
Kvantitet per set	1 st


Teknisk data

Material	PA (polyamid)
Längd	153 mm
Höjd	10 mm
Bredd	41 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.