

E-nummer: 1160315  
EAN-kod: 7315880097624



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman TMK
Typ av produkt eller komponent	Innerhörn
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	10 st

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimension	17 x 20 mm
Montering	Snäppfastsatt
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Längd	61 mm
Höjd	22,5 mm
Bredd	61 mm

### Miljö

Miljöegenskaper	Halogenfri
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------