

NSYSBMB203012

Plåtkapsling Bus Box 200x300x120, med glaslock och DIN-skena , FL21

E-nummer: 2570028
EAN-kod: 3606480520426



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SBM
Enhetsapplikation	Multifunktion
Category	Industrikapsling
Enhetens korta namn	SBMB
Kapslingstyp	Bus box
Kapslingshöjd	200 mm
Kapslingsbredd	300 mm
Kapslingsdjup	120 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	1 kontakthus 2 FL21 cable gland plate 2 lockskruv 1 glasdörr 1 DIN-skena
Typ av kontakthus	Kropp i ett stycke vikt och svetsad
Typ av front	Glasad dörr
Fäste för hölje	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Captive screw PZ2 outside sealed area
Avtagbara delar	Lock fixerade skruvar Kabelörskruvning platta skruv DIN-skena skruv

Teknisk data

Material	Skydd: stål och plexiglas Kontakthus: stålplåt
Ytbehandling	Polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	GL LR BV UL DNV
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Produktens vikt	3,346 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------