



E-nummer: 1820297  
EAN-kod: 3606480203725



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	10 st

### Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Rated current/voltage	16 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat) PC
Optional fixing mode	Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	100 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	21,8 mm

### Miljö

Standarder	SS 428 08 34 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1
Produktcertifieringar	NEMKO SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------