

E-nummer: 1820620
EAN-kod: 3606480204012



Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Väggtagg
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	5 st



Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Rated current/voltage	16 A vid 250 V AC
Colour	Metallic
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Optional fixing mode	Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	88,1 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	21,8 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	SFS 5610:2004 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja

Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------