



E-nummer: 1821160
EAN-kod: 3606480207860



Produktdata

Produktområde	Exxact
Produkt eller komponent typ	Jordfelsbrytare
Antal per set	1 st

Teknisk data

Kabelanslutning	Infälld
Rated current/voltage	16 A vid 230 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Jordfels ström	30 mA
Jordfelsbrytare klass	Klass A
Material	PC + ASA
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	12 mm
Passar för	Kompletteras med valfri Exxact ram
[Us] nominell driftspänning	230 V

Miljö

Standarder	EN 61 008
Certifikat	FIMKO NEMKO CE SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
