

E-nummer: 1895069
EAN-kod: 3606480204623



Produktdata

Område	EXXACT
Produkt eller komponent typ	Lampputtag
Standardbeskrivning för uttag	Ojordat
Antal per set	5 st

Teknisk data

Kabelanslutning	Infälld
Uttagstyp	2P
Rated current/voltage	6 A vid 250 V AC
Colour	Metallic
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC
Inbyggnadsdjup	19 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Passar för	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	SS 428 08 31
Certifikat	SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------