

E-nummer: 1315152



### Produktdata

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktområde               | Exxact            |
| Produkt eller komponent typ | Multi rörelsevakt |
| Antal per set               | 1 st              |

### Teknisk data

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Version                  | Multiversion  |
| Märkeffekt W             | 2300 W  |
| Kabelanslutning          | Infälld   |
| Effektområde             | 1200 W 2 för parallellkopplat kompaktlysör<br>1150 VA för lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator<br>500 W för kompaktlysör<br>200 VA för 1-fas motor<br>2300 W för glödlampa<br>2000 W för 230V halogenlampor<br>1200 W för okompenserat kompaktlysör<br>2000 VA 140 µF cos phi = 0,9 för parallellkompenserat kompaktlysör<br>900 W för HF spole<br>1050 VA för lågspänningshalogen över järnkärnetransformator |
| Avkänningsvinkel         | 180°  |
| Ljuskänslighet           | 0...1000 lux  |
| Tidsfördröjning          | 1 s...20 min  |
| Rated current/voltage    | 16 A vid 230 V AC   |
| Colour                   | Vit   |
| Anslutningar - plintar   | Snabbanslutning   |
| Anslutningskapacitet     | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fäträdig (FK) kabel (kablar)   |
| Material                 | ABS (akrylnitrilbutadienstyren)   |
| Anslutningskonfiguration | Kräver nolledare  |
| Montagehöjd              | 1...1,5 m   |
| Inbyggnadsdjup           | 16 mm   |
| Höjd                     | 71 mm   |
| Bredd                    | 71 mm   |
| Utskjutande mått         | 27 mm   |
| Passar för               | Kompletteras med valfri Exxact ram  |

## Miljö

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Standarder        | EN 60 669-2-1<br>EN 61 000-6     |
| Certifikat        | NEMKO<br>FIMKO<br>CE<br>SEMKO    |
| IP-kapslingsklass | IP20 även med borttagen kåpa/ram |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus                  | Green Premium-produkt  |
| REACH-förordning                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen     | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                   | Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>   |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja   |
| Kvicksilverfri                     | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Cirkulationsprofil                 | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder  |
| WEEE                               | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|