

E-nummer: 1315152



Produktdata

Produktområde	Exxact
Produkt eller komponent typ	Multi rörelsevakt
Antal per set	1 st

Teknisk data

Version	Multiversion
Märkeffekt W	2300 W
Kabelanslutning	Infälld
Effektområde	1200 W 2 för parallellkopplat kompaktlysör 1150 VA för lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator 500 W för kompaktlysör 200 VA för 1-fas motor 2300 W för glödlampa 2000 W för 230V halogenlampor 1200 W för okompenserat kompaktlysör 2000 VA 140 µF cos phi = 0,9 för parallellkompenserat kompaktlysör 900 W för HF spole 1050 VA för lågspänningshalogen över järnkärnetransformator
Avkänningsvinkel	180°
Ljuskänslighet	0...1000 lux
Tidsfördröjning	1 s...20 min
Rated current/voltage	16 A vid 230 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Montagehöjd	1...1,5 m
Inbyggnadsdjup	16 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	27 mm
Passar för	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	EN 60 669-2-1 EN 61 000-6
Certifikat	NEMKO FIMKO CE SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------