

E-nummer: 1370604



Produktdata

Område	EXXACT
Produktområde	Exxact
Produkt eller komponent typ	Dimmer

Teknisk data

Typ av dimmer	Transistor
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Brytar funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa Halogenlampa230 V Elektronisk transformator
Effektområde	40...1000 W glödlampa: 40...1000 W halogenlampa: 40...1000 W elektronisk transformator:
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Typ av skydd	Kortslutnings- och överlastskydd med automatisk återställning
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Colour	Vit
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Enhet montering	Infälld
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	22 mm
Passar för	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	EN 60 669-2-1 EN 60669-1
Certifikat	FIMKO CE NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 med tätningsatts

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------