

E-nummer: 1370609



### Produktdata

Område	EXXACT
Produktområde	Exxact
Produkt eller komponent typ	Dimmer

### Teknisk data

Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Tryck
Manövertyp	Tryck
Brytar funktion	Trapp
Last	Glödlampa Halogenlampa230 V Konventionell transformator Elektronisk transformator 1-fas motor Ringkärntransformator
Effektområde	20...200 W 1-fas motor: 20...400 W glödlampa: 20...400 W halogenlampa: 20...400 W konventionell transformator: 20...400 W elektronisk transformator: 20...300 W ringkärntransformator:
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Anslutna hjälpkontakter	Maximalt 5 vipptryckknappar
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Colour	Vit
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Enhet montering	Infälld
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	22 mm
Passar för	LED-ljuskit Kompletteras med valfri Exxact ram

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.  
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer.  
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.  
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Miljö

Standarder	EN 60 669-2-1 EN 60669-1
Certifikat	CE SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 med tätningssats

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------