

E-nummer: 1895082  
EAN-kod: 6438054018520



### Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Lampputtag för vägg
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Uttags standardbeskrivning	Ojordade
Uttagstyp	2P
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	10 st

### Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Utanpåliggande
Märkström	6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar
Höjd	65 mm
Bredd	65 mm
Utskjutande mått	26 mm

### Miljö

Standarder	SFS 5799 SS 428 08 31
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

18 months

---