

E-nummer: 3830921
EAN-kod: 3389119624534



Produktdata

Produktområde	OsiSense XU
Serienamn	Applikation
Elektronisk sensortyp	Fotocell
Sensornamn	XUY
Typ av utsignal	Diskret
Typ av nät	DC
Inkopplinsätt	4-tråds
Digital utgångsfunktion	1 Br eller 1 SI programmerbar
Elektrisk anslutning	1 kontaktdon hane M12, 4 stift

Teknisk data

[Us] driftspänning	12...24 V DC med polaritetsskydd
Maximum voltage drop	<2 V vid 100 mA (slutet tillstånd) <1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)

Miljö

Produktcertifieringar	CE CULus
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...80 °C

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.