



Principal

Gama	Altira
Tip produs sau componenta	Priza
Compatibilitate gama	Suport de fixare Suport de fixare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar de prize	3 x 2P + E, German
Descriere priza standard	Impamantare
Informatii suplimentare priza	Obturat
Tenta de culoare	Cover plate: polar white (RAL 9003)

Suplimentar

Destinatie produs	Rame de fixare
Compatibilitate gama	OptiLine 46 OptiLine 70 cu adaptor Altira
Pozitie papuc pentru legare la pamant	Pozitie oblica la 45°
Curent nominal	16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module	6 module
Mod de fixare	Clipsare
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Capacitate conexiune de prindere	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(uri) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material	PC: mechanism cover
Tratament de suprafata	Netratat
Finisaj suprafata	Satin
Compatibilitate produs	Suport fixare Altira
Standarde	IEC 60884-1 NF C 61-314 SR EN 60529 EN 62262
Inaltime	45 mm
Latime	135 mm
Adancime	39 mm
Greutate neta	0,123 kg

Mediu

Temperatura ambientală de funcționare	5...50 °C
Temperatura de depozitare	-15...60 °C
Grad de protecție IK	IK02
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Acetonă Hidrogen peroxid (H2O2) Alcool Decolorant Săpun lichid Ulei Rezistent UV Benzină

Packing Units

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	128,5 g
Înălțimea formei de împachetare 1	4,5 cm
Latimea formei de împachetare 1	4,5 cm
Lungimea formei de împachetare 1	13,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de împachetare 2	10
Greutatea formei de împachetare 2	1,372 kg
Înălțimea formei de împachetare 2	10,5 cm
Latimea formei de împachetare 2	19,5 cm
Lungimea formei de împachetare 2	21 cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de împachetare 3	70
Greutatea formei de împachetare 3	10,263 kg
Înălțimea formei de împachetare 3	30 cm
Latimea formei de împachetare 3	40 cm
Lungimea formei de împachetare 3	60 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------