



### Principale

Gama de produse	Ultra
Tip produs sau componenta	Adaptor
Tenta de culoare	Alb (RAL 9010)
Echipament furnizat	2 screws
Cantitate per set	Set de 5

### Suplimentare

Numar de intrari	2 porti
Numar de module	4 module
Locatie de montare	75 mm installation trunking
Destinatie produs	Wiring device c/c 60 mm
Mod de fixare	Dotat cu agrafa
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Lungime	183 mm
Inaltime	88 mm
Latime	17 mm

### Mediu

Standarde	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambianta pentru utilizare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>