



Principale

Gama de produse	Ultra
Tip produs sau componenta	Adaptor
Tenta de culoare	Alb (RAL 9010)
Echipament furnizat	Front plate
Cantitate per set	Set de 5

Suplimentare

Numar de intrari	1 intrare
Numar de module	6 module
Locatie de montare	75 mm installation trunking
Destinatie produs	45 x 45 mm wiring device
Mod de fixare	Dotat cu agrafa
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Lungime	170 mm
Inaltime	85 mm
Latime	22 mm

Mediu

Standarde	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura ambianta pentru utilizare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului