

Product data sheet

Characteristics

MGU3.466.12

Unica Top/Class, Priza Tv Monoecranata,
Trecere Mama, Grafit



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica Top - Unica Class
Tip produs sau componenta	Priza TV
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip priza TV	De trecere
Culoare	Grafit

Suplimentar

Conector TV	IEC 9,52 mm mamă
Atenuare maxima pe ramura	TV <0,5 dB
Atenuare traseu	11 dB TV semnal5...862 MHz
Flux de curent c.c.	Nu
Numar pe linie	4
Numar module	2 module
Material	ASA + PC: capac mecanism
Mod de fixare	Clipsare
Adancime	28 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,073 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de functionare	15...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid Alcool Acetona Rezistent UV Benzina Ulei Decolorant
Standarde	EN 50083-4 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 50083-1 EN 50083-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,7 cm
Latime prima forma de impachetare	3,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	52,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	33,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	4,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	13,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	520,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------