



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Beépítés
Termék vagy komponens típusa	Díszítőkeret
Szín megnevezése	Unica Colors
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Bepattintós
Dekoráció színe	Moss green

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS + PC: decorative frame
Mélység	5,75 mm
Szélesség	57,6 mm
Magasság	57,6 mm
Súly	0,032 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK01
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan Aceton Ablaktisztító folyadék Fehéritő Alkohol Olaj Benzin Ammónia UV-álló
Környezeti és egészségügyi hatások	Halogénmentes

Csomagolási egységek

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	6 g
1. csomag magassága	0,5 cm
1. csomag szélessége	5,7 cm
1. csomag hosszúsága	5,7 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	20
2. csomag súlya	120 g
2. csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	12 cm
2. csomag hosszúsága	17,5 cm

Csomagolási egység típusa 3.	S02
Egységek száma az 3. csomagban	160
3. csomag súlya	1,42 kg
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------