



Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Colors
Numar de porti	2 porti orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Alb
Culoare decoratiune	Alb

Suplimentare

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	156 mm
Adancime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate produs	0,023 kg

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Săpun lichid Amoniac Acetonă Rezistent UV Ulei Decolorant Alcool Benzină
Protecția mediului și probleme	Fără halogen

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	23 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	294,75 g

Inaltimea formei de impachetare 2	12 cm
Latimea formei de impachetare 2	13 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	180
Greutatea formei de impachetare 3	5,866 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------