

Product data sheet

Characteristics

MGU4.103.13

Unica Allegro, Rama de Acoperire, 3 M, 1 Poarta, Bronz



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Allegro
Numar module	3 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Bronz

Suplimentar

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	116 mm
Adancime	14 mm
Greutate neta	0,019 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Benzina Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Alcool Acetona Rezistent UV Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	20,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,000 cm

Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	210,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,085 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------