



Principale

Range of product	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Funcție de comutare	1 pol 1 cale
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Tenta de culoare	Fildes

Suplimentare

Curent nominal	16 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrica	5000 cic
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Bascula
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiune cablu	0...4 Mm ² rigid cablu 0...4 mm ² flexibil cablu
Material	Zamak cadru de fixare
Mod de fixare	Clești lungi
Latime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm
Adancime	33 mm
Adancime de montaj	21 mm
Greutate produs	0,0615 kg
Temperatura ambienta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC Directiva LV EN 60669-1

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Decolorant Amoniac Ulei Rezistent UV Alcool Fluid de curățare a geamurilor Benzină Săpun lichid Acetonă
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	59 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3,7 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,5 cm

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------