

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU66.004.010

Unica Top - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti  
Orizontale - Aluminiu



### Principale

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Top
Numar de porti	2 porti orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Crom strălucitor
Culoare decoratiune	Aluminiu

### Suplimentare

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	161 mm
Adancime	14 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate produs	0,09 kg
Segment de piata	Rezidențial Clădiri comerciale mici

### Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Benzină Alcool Acetonă Săpun lichid Ulei Amoniac Fluid de curățare a geamurilor Rezistent UV
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

### Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	92 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1,9 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	16,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	1

Greutatea formei de impachetare 2	92 g
Inaltimea formei de impachetare 2	1,9 cm
Latimea formei de impachetare 2	8,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2	16,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	3
Greutatea formei de impachetare 3	338 g
Inaltimea formei de impachetare 3	12 cm
Latimea formei de impachetare 3	7 cm
Lungimea formei de impachetare 3	19 cm

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------