



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Beépítés
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Szín megnevezése	Unica Top
Sorolás száma	4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód	Bepattintós
Keret színe	Selymes króm
Dekoráció színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: dekoratív keret ASA + PC: átmenő rész Zamak: keret
Szabványok	EN 60669-1
Magasság	80 mm
Szélesség	303 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Súly	0,16 kg
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Otthoni

Környezet

IK védelmi fokozat	IK01
IP védettség szint	IP20
Környezeti jellemzők	Olaj Benzin Folyékony szappan UV-álló Aceton Ammónia Alkohol Ablaktisztító folyadék Fehéritő
Környezeti és egészségügyi hatások	Halogénmentes

Csomagolási egységek

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	166 g
1. csomag magassága	2,3 cm
1. csomag szélessége	30,6 cm
1. csomag hosszúsága	8,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1

Egységek száma az 2. csomagban	3
2. csomag súlya	574 g
2. csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	33 cm
2. csomag hosszúsága	10,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	30
3. csomag súlya	5,413 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------