

Product data sheet

Characteristics

NSYTRAC22

Placa de capat pentru cleme cu surub
NSYTRV22, TRV42, TRV, 2,2mm latime



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Rama
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de izolare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - traversare terminal block, length = 47,7 mm TRV borna cu surub - protective earth terminal block, length = 47,7 mm TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block, length = 55 mm
Grosime	2,2 mm

Suplimentar

Sectie cablu	6 Mm ² 2,5 Mm ² 4 Mm ² 10 mm ²
Number of connections	2
Numarul de intrari de masurare	2 1
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	2,4 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,400 cm
Latime prima forma de impachetare	4,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	127,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	3600
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,950 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------