

NSYTRAC22BL

Set De 6 Distantieri Pt Montare Sasiu Telquick Intr-O Carcasa Wm Cu 6 Crampoane



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - traversare terminal block TRV borna cu surub - protective earth terminal block TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block
Grosime	2,2 mm

Suplimentar

Sectiune cablu	10 Mm ² 4 Mm ² 2,5 Mm ² 6 mm ²
Number of connections	2
Numarul de intrari de masurare	1 2
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	2,4 g
Culoare	Blue

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	6 g
Înălțimea formei de impachetare 1	4 cm
Lățimea formei de impachetare 1	0,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	4,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	50
Greutatea formei de impachetare 2	126 g
Înălțimea formei de impachetare 2	15 cm
Lățimea formei de impachetare 2	4 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	800
Greutatea formei de impachetare 3	2,476 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Lățimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------