



### Principales

Gamme	Ovalux
Fonction produit	Lampe de secours portable
Couleur	Rouge

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	25 VA
Capacité de batterie	1,5 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Type de lampe	Fluorescent 6 W
Autonomie	2 h
Flux lumineux	70 lm
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	77 mm
Hauteur	253 mm
Largeur	136 mm
Poids du produit	0,73 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP40
Température de fonctionnement	0...40 °C
Certifications du produit	CE
Normes	NF EN 60598-2-22

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------