



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Clip plug
Kortnavn utstyr	TCP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Kabelklips og spiker
Bordiameter	5,5 mm
Minimum drilling depth	20 mm
Spikerdiameter	1,2...3 mm
Materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)

Komplementær

Fargenyanse	Hvit
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Diameter	7,5 mm
Lengde	18 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0005 kg

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,500 g
Forpakning 1 høyde	28,000 mm
Forpakning 1 bredde	48,000 mm
Forpakning 1 lengde	180,000 mm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------