



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Apparatus box
Applikasjon	Enkelt bord
Antall pr. sett	Sett á 25

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Stub with locking tabs of stainless steel Adjustable threaded screw ring Deksel
Monteringssupport	Board 10...27 mm
Antall kombi stubber	6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull	1 hull
Fargetone	Grå ( NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	71 mm
Innvendig dybde	55 mm
Lengde	136 mm
Bredde	57 mm
Dybde	104 mm
Vekt	0,105 kg
Kabelvernsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Uten
Tilkoblinger	Snap-on

### Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Halogenfri

### Bærekraftig

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

---

Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

---

## Garantiperiode

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---