



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Multi
Produkt eller type komponent	Multi apparatus box
Antall pr. sett	Sett å 50

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Monteringsupport	Hul vegg
Antall hull	1 hull
Kabelinngang	4 vinklet oppføring for 16 mm bunn fleksible rør
Fargetone	Grå ( NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	82 mm
Innvendig dybde	60 mm
Lengde	82 mm
Bredde	82 mm
Dybde	62 mm
Kabeltvernsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Uten

### Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP30
Miljøegenskaper	Halogenfri

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

---