



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連接 - 端子           | 控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 無電纜端<br>控制電路: 螺絲端子 2電纜1...4 mm²靈活 無電纜端<br>控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 帶電纜端<br>控制電路: 螺絲端子 2電纜1...2.5 mm²靈活 帶電纜端<br>控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm²固態 無電纜端<br>控制電路: 螺絲端子 2電纜1...4 mm²固態 無電纜端<br>電源電路: bar 2電纜 - 母線橫截面: 30 x 5 mm<br>電源電路: 圓形接線片端子 2電纜150 mm²<br>電源電路: 螺栓連接 |
| 鎖緊轉矩              | 控制電路 1.2 N.m<br>電源電路 35 N.m                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 安裝支架              | 板                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 散熱                | 14 W                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motor power range | 110...220 KW 在 480...500 V 3相<br>110...220 KW 在 380...440 V 3相<br>110...220 KW 在 200...240 V 3相<br>250...500 kW 在 480...500 V 3相                                                                                                                                                         |
| 馬達啟動器類別           | 直接在線接觸器                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 接觸器線圈電壓           | 110 V 交流 標準                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 標準                | IEC 60947-1<br>JIS C8201-4-1<br>IEC 60947-4-1<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-1                                                                                                                                                                                                              |
| 產品認證              | BV[RETURN]UL[RETURN]CB[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]CSA[RETURN]RMRoS[R<br>勞埃德船級社[RETURN]UKCA                                                                                                                                                                                            |
| 相容性代碼             | LC1F                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 控制電路類型            | 交流 在 40...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 環境

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| IP防護等級      | IP20 正面 帶保護蓋 符合 IEC 60529<br>IP20 正面 帶保護蓋 符合 VDE 0106 |
| 防護處理        | TH                                                    |
| 運行環境空氣溫度    | -5...55 °C                                            |
| 儲存環境溫度      | -60...80 °C                                           |
| 設備周圍允許的環境溫度 | -40...70 °C                                           |
| 高度          | 206 mm                                                |
| 寬度          | 213 mm                                                |
| 深度          | 219 mm                                                |
| 海拔高度        | 3000 m 無降容                                            |
| 淨重          | 9.1 kg                                                |

## 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 25.0 cm   |
| Package 1 Width              | 29.0 cm   |
| Package 1 Length             | 24.0 cm   |
| Package 1 Weight             | 9.26 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 77.0 cm   |
| Package 2 Width              | 80.0 cm   |
| Package 2 Length             | 60.0 cm   |
| Package 2 Weight             | 102.05 kg |

## 供應的永續性

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH 法規      |  <a href="#">REACH 聲明</a>   |
| EU RoHS 指令    | 符合豁免条件                                                                                                       |
| 不含汞           | 是                                                                                                            |
| 中國 RoHS 規定    |  <a href="#">中國 RoHS 聲明</a> |
| RoHS 除外項目相關資訊 |  <a href="#">是</a>          |
| WEEE          | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                                                        |

## 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|