

連接 - 端子	控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 無電纜端 控制電路: 螺絲端子 2電纜1...4 mm²靈活 無電纜端 控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 帶電纜端 控制電路: 螺絲端子 2電纜1...2.5 mm²靈活 帶電纜端 控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm²固態 無電纜端 控制電路: 螺絲端子 2電纜1...4 mm²固態 無電纜端 電源電路: bar 2電纜 - 母線橫截面: 60 x 5 mm 電源電路: 螺栓連接
鎖緊轉矩	控制電路 1.2 N.m 電源電路 58 N.m
安裝支架	板
散熱	20 W
Motor power range	250...500 KW 在 380...440 V 3相 110...220 KW 在 200...240 V 3相 250...500 kW 在 480...500 V 3相
馬達啟動器類別	直接在線接觸器
接觸器線圈電壓	110 V 交流 標準 120 V 交流 標準
標準	IEC 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1
產品認證	CSA[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]RMRoS[RETURN]勞埃德船級社 [RETURN]ABS[RETURN]JUL[RETURN]RINA[RETURN]DNV[RETURN]JUKCA
相容性代碼	LC1F
控制電路類型	交流 在 40...400 Hz

環境

IP防護等級	IP20 正面 帶保護蓋 符合 IEC 60529 IP20 正面 帶保護蓋 符合 VDE 0106
防護處理	TH
運行環境空氣溫度	-5...55 °C
儲存環境溫度	-60...80 °C
設備周圍允許的環境溫度	-40...70 °C
高度	304 mm
寬度	309 mm
深度	255 mm
海拔高度	3000 m 無降容
淨重	18.6 kg

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29.0 cm
Package 1 Width	35.0 cm
Package 1 Length	36.0 cm
Package 1 Weight	18.4 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	77.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	80.04 kg

供應的永續性

REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合豁免条件
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------