


環境規格

標準	IEC 60947 NF C 63-650 VDE 0660 BS 4941
產品認證	UL CSA UKCA
防護處理	TC 符合 IEC 60068 TC 符合 DIN 50016
IP防護等級	IP2x 符合 IEC 60529
工作環境溫度	-20...55 °C 无降容 符合 IEC 60947 -30...60 °C 采用降容 符合 IEC 60947
儲存環境溫度	-40...70 °C
海拔高度	2000 m 无降容
耐火	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94 需求 2 符合 NF F 16-101 需求 2 符合 NF F 16-102
機械魯棒性	冲击 NO触头11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 冲击 NC触头11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 振动 NO触头2 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 振动 NC触头2 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6

包裝單位

包裝1的單位類別	PCE
包裝1的品項數	1
包裝1重量	156.0 g
包裝1高度	8.5 cm
包裝1寬度	7.2 cm
包裝1長度	4.8 cm
包裝2的單位類別	S02
包裝2的品項數	41
包裝2重量	6.742 kg
包裝2高度	15 cm
包裝2寬度	30 cm
包裝2長度	40 cm

環境永續性規格

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合  EU RoHS 聲明
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
環境聲明	 產品環境設定檔
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------