

環境

標準	VDE 0660 NF C 63-650 IEC 60947 BS 4941
產品認證	UL[RETURN]CSA
防護處理	TC 符合 IEC 60068 TC 符合 DIN 50016
IP防護等級	IP2x 符合 IEC 60529
運行環境空氣溫度	-20...55 °C 無降容 符合 IEC 60947 -30...60 °C 帶降容因子 符合 IEC 60947
儲存環境溫度	-40...70 °C
工作高度	2000 m 無降容
耐火	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94 要求 2 符合 NF F 16-101 要求 2 符合 NF F 16-102
機械魯棒性	衝擊 NO接點: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 NC接點: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 振動 NO接點: 2 Gn, 5...300 Hz 符合 IEC 60068-2-6 振動 NC接點: 2 Gn, 5...300 Hz 符合 IEC 60068-2-6

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
不含 REACh 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合 EU RoHS 聲明
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------