

Gegevensblad product Kenmerken

MTN631725

KNX inbouw bewegingsmelder - ARGUS 180/2,20m - Actief wit - System M



Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| Range of product | KNX |
| Beschermde naam | M-Elegance M-Smart M-Star M-Plan glass M-Plan System M M-Arc |
| Product or component type | Bewegingssensor |
| Type bus | KNX |
| Aantal kanalen | 5 |
| Kleurtint | Actiefwit glanzend |
| Colour code | RAL 9016 |

Complementair

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type instelling | Lichtgevoeligheid instelbaar |
| Bedradingsapparaat monteren | Verzonken |
| Montagehoogte | 2,2 m |
| Belastingscyclus | 15.300 minuten |
| Tijdvertraging | 1 seconde inschakelen |
| Detectiezone beweging | 16 m |
| Horizontale detectiehoek | 0...180 ° |
| Detectiezone | Zijwaarts: 8 m |
| Type bescherming | Kruipzonebescherming |
| Materiaal | Kunststof glanzend |
| Oppervlaktebehandeling | Antibacterieel |

Packing Units

| | |
|---|---------|
| Type verpakking 1 | PCE |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 | 1 |
| Gewicht verpakking 1 | 92 g |
| Hoogte verpakking 1 | 8,9 cm |
| Breedte verpakking 1 | 7,6 cm |
| Lengte verpakking 1 | 7,6 cm |
| Type verpakking 2 | CAR |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 30 |
| Gewicht verpakking 2 | 3,17 kg |
| Hoogte verpakking 2 | 18,5 cm |
| Breedte verpakking 2 | 30 cm |
| Lengte verpakking 2 | 40 cm |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulair Profiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|