

Product data sheet

Characteristics

DF2FGN80

Patron Siguranta Din 00 Cu Lame - Gg 80 A -
Fara Indicatie



Principal

Gama de produse	DF
Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Sigurante
Nume scurt al dispozitivului	siguranta lamelara
Aplicatie a dispozitivului	Protectie
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila	NH000
Tip siguranta	DIN

Suplimentar

[In] curent nominal	80 A
Curba siguranta	GG
Cantitate pe set	Set de 10
Greutate neta	0,16 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	6,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	7,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	8,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	396,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,94 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Fara PVC	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------