

Product data sheet

Characteristics

DF2KN1631

Patron Siguranta Din 3 Cu Lame - Gg 630 A -
Fara Indicatie



Principal

Gama de produse	DF
Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Sigurante
Nume scurt al dispozitivului	siguranta lamelara
Aplicatie a dispozitivului	Protectie
[Ue] tensiune nominala de functionare	500 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila	NH3
Tip siguranta	DIN

Suplimentar

[In] curent nominal	630 A
Curba siguranta	GG
Cantitate pe set	Set de 3
Greutate neta	0,85 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,5 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,097 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
Fara PVC	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------